Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# DK 7030.480

# CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

Stand: 13.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7030.480 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

Verbindet CAN-Bus Einheiten zur Informations- und Energieübertragung.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7030.480 |
| Produktbeschreibung | Zur Verkabelung der PU mit den CAN-Bus Sensoren III, Units III, Steuereinheiten III als Bus, auch untereinander. Dank verschiedener Längen kann das CMC III System an verschiedene Anwendungen angepasst und individuell aufgebaut werden. |
| Einsatzgebiete | Verbindung der CAN-Bus Einheiten.<br>Informations- und Energieübertragung der einzelnen CAN-Bus Einheiten. |
| Länge | 3 m |
| Abmessung | Länge: 3 m |
| Schnittstellen/Anschlüsse | Stecker (Typ): RJ45RJ45 |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C...55 °C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5...95 % |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,12 kg |
| Bruttogewicht | 0,131 kg |
| CRA-Risikoklasse | Default (Low Risk) |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000313 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Produktbeschreibung | DK CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, L: 3 m, Typ: RJ45 |

## Ausschreibungstext

CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

CMC III CAN-Bus Verbindungskabel
VE = 1 Stück
Hiermit kann die PU mit den CAN-Bus
Sensoren, - Units, -Steuereinheiten als Bus verkabelt werden. Auch zur
Verkabelung untereinander.
Das Kabel dient zur Informations- und Energieübertragung der einzelnen
CAN-Bus Einheiten.

Technische Daten:
Stecker 1: RJ45
Stecker 2: RJ45
Länge: 3 m
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Beigelegt in der VE: Kabel und Kabelhalter

© Rittal 2026