Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CP 6538.010 Bedientürgehäuse

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



CP 6538.010 - Bedientürgehäuse Edelstahl

Bedientürgehäuse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) mit Griffleisten aus lebensmittelechtem Kunststoff. Kombinierbar mit Tragarmsystem CP40, Edelstahl.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6538.010
Ausführung	Mit Tragarmanschluss CP 40, Edelstahl
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Griffleisten: lebensmittelechter Kunststoff, blau eingefärbt
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Grundfarbe	Edelstahl
Farbe	Griffleisten: ähnlich RAL 5002
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen
	Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Edelstahl
	Verschluss mit Führungsplatte
	Tür mit Dichtrahmen und seitlichen Griffleisten
	Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung	Breite: 400 mm
	Höhe: 400 mm
	Tiefe: 150 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 12

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Hinweis	Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Hinweis zur Artikel-Nr.	passende Montageplatte 5050.453 mit Versandbeutel 5050.507
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8.84
Bruttogewicht	8.85
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177220386
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approbationen

Approbationen	UL
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3