# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






# DK 7240.200 Steckdosenleiste

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)




#### DK 7240.200 - Steckdosenleiste für Kaltgerätestecker

Steckdosenleisten in unterschiedlichen Ausführungen für Befestigung in Rahmen, Wandverteiler, DK quer oder 482,6 mm (19")-Ebene.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.

Produktbeschreibung

DK 7240.200

Die Steckdosenleisten sind in verschiedenen Ländervarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen lieferbar. Besonderes Augenmerk wurde auf eine praxisgerechte und universelle Befestigung gelegt: Mit einem in vier Positionen einsetzbaren Winkel wird eine variable Befestigungsmöglichkeit geschaffen. So können z. B. die 482 mm langen Steckdosenleisten wahlweise an 482,6 mm (19")-Profilschienen, am 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler montiert werden. Die Steckdosenleisten mit einer Länge größer 482 mm können lediglich am Gehäuserahmen montiert werden. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden. Das erleichtert enorm die Auswahl, bietet zusätzliche Flexibilität und spart zudem Lagerhaltung. Auch an die Kabelführung der Zuleitung wurde gedacht, bei Montage im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen. Durch die Anordnung der Schuko Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.

© Rittal 2025 2

# Eigenschaften

Nutzen	Praxisgerechte und universelle Befestigung
Nutzen	Flexibilität spart Lagerhaltung
	Im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung
	knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen
Material	Aluminiumprofil, natur eloxiert
	Steckdoseneinsätze: Polycarbonat
Lieferumfang	Steckdosenleiste
	2 Befestigungswinkel
	Inkl. Befestigungsmaterial
Ausführung	Ohne Schalter
Steckdosen	12 x Kaltgerätebuchse C13
Abmessung	Höhe: 44 mm
	Tiefe: 44 mm
	Länge: 482,6 mm
Länge Anschlussleitung	2 m
Anschlusskabel (Typ)	H05VV-F3G1,5
Befestigungsmaß	452,5 mm
Toleranz Befestigungsmaß	25 mm
Bemessungsbetriebsspannung	250 V AC, 50 Hz
Nennspannung	250 V AC, 50 Hz
Nennstrom (max.)	16 A
Anschlussart (elektrisch)	Aderendhülsen
Einbaumöglichkeiten	Bauteile mit 25 mm-Raster
	IT Wandverteiler, hinten, quer (sofern ausreichend breit)
	Schrankrahmen
	482,6 mm (19")-Ebene
Hinweis	Eine Laststrom-Reserve zur Vorbeugung von Fehlauslösungen durch
	Einschaltstromspitzen ist abhängig vom Anwendungsfall ratsam
	Befestigungsabstand variabel in einer Spanne von 25 mm,
	angegeben ist das Maß Lochmitte - Lochmitte der
	Befestigungswinkel
Normen	EN 60320-2-2

© Rittal 2025

3

## Eigenschaften

Farbe Steckdosentopf	grau
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.8
Bruttogewicht	0.864
Zolltarifnummer	85366990
EAN	4028177237537
E-Number Sweden	E7239987
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

## **Approbationen**

Erklärungen

Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext

Steckdosenleiste mit 12 Steckdosen C13, 250V/16A

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 12 C13-Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.

Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16A

Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-

stecker, H05VV-F3G1,5

© Rittal 2025 4