Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# DK 7257.105
# Rangierpanel

Stand: 12.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# DK 7257.105 - Rangierpanel mit Stahlbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7257.105 |
| Produktbeschreibung | Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln. |
| Material | Panel: Stahlblech<br>Bügel: Stahl |
| Oberfläche | Panel: lackiert<br>Bügel: verzinkt |
| Farbe | RAL 9005 |
| Hinweis | Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen. |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm |
| Höheneinheiten | 2 HE |
| Bügelabmessungen | Bügeltiefe: 125 mm<br>Bügelhöhe: 85 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Bruttogewicht | 1,114 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 5,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Produktbeschreibung | DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 2 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 85x125 mm |

# Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Kabelrangierpanel, 2 HE, RAL 9005

Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 9005 Kabelführungsbügel:
Stahl, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (H x T): Bügelgröße 85 mm x 125 mm

VE = 1 ST.