## Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





# DK 7030.091 CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### DK 7030.091 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

Verbindet CAN-Bus Einheiten zur Informations- und Energieübertragung.

### Eigenschaften

| Artikel-Nr.                            | DK 7030.091   |
|--|---|
| Produktbeschreibung                    | Zur Verkabelung der PU mit den CAN-Bus Sensoren III, Units III,<br>Steuereinheiten III als Bus, auch untereinander. Dank verschiedener<br>Längen kann das CMC III System an verschiedene Anwendungen<br>angepasst und individuell aufgebaut werden. |
| Einsatzgebiete                         | Verbindung der CAN-Bus Einheiten.<br>Informations- und Energieübertragung der einzelnen CAN-Bus<br>Einheiten.   |
| Länge                                  | 1 m   |
| Abmessung                              | Länge: 1 m  |
| Schnittstellen/Anschlüsse              | Stecker (Typ): RJ45RJ45   |
| Betriebstemperaturbereich              | 0 °C55 °C   |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 595 %   |
| Verpackungseinheit                     | 1 Stück   |
| Nettogewicht                           | 0.05  |
| Bruttogewicht                          | 0.051   |
| Zolltarifnummer                        | 85444290  |
| EAN                                    | 4028177659421   |
| ETIM 9                                 | EC000313  |
| ECLASS 8.0                             | 27189253  |

#### Ausschreibungstext

CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

© Rittal 2025

VE = 1 Stück

Hiermit kann die PU mit den CAN-Bus

Sensoren, - Units, -Steuereinheiten als Bus verkabelt werden. Auch zur Verkabelung untereinander.

Das Kabel dient zur Informations- und Energieübertragung der einzelnen CAN-Bus Einheiten.

Technische Daten:

Stecker 1: RJ45 Stecker 2: RJ45

Länge: 1 m

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 55 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Beigelegt in der VE: Kabel und Kabelhalter

© Rittal 2025 3