

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7299.000

Zweite Befestigungsebene

Stand: 27.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7299.000 - Zweite Befestigungsebene für Data Rack

Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Netzwerkcomponenten oder zur Befestigung von Geräteböden und Gleitschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7299.000
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Netzwerkcomponenten oder zur Befestigung von Geräteböden und Gleitschienen. Frontseitige 482,6 mm (19")-Profillochung, Lochmittenabstand 465 mm, rückseitig 470 mm, abgestimmt auf die Befestigung von Patch-Panels und Kabelführungsschienen. Die Befestigungsebene ist im Raster von 50 mm positionierbar. Minimaler Ebenenabstand 150 mm, maximaler Ebenenabstand 350 mm.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Profilrahmen: RAL 7035 Blende: RAL 5018
Lieferumfang	Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung Montagezubehör
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Höheneinheiten	45 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	13,899 kg
Bruttogewicht	14,63 kg

Eigenschaften

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	55,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Zweite Befestigungsebene, Verwindungssteifer Profilrahmen zur Aufnahme, oder Befestigung von 482,6 mm (19")-Komponenten, für Data Rack, 45 HE

Ausschreibungstext

45 HE Befestigungsebene für 482,6 mm (19")-Gestell

45 HE Befestigungsebene für 482,6 mm (19")-Gestell verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt, aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19") Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen in 44,45 mm (HE-Raster). Die zusätzliche Befestigungsebene wird auf dem gekantetem Stahlblechsockel eines 482,6 mm (19")-Gestells befestigt.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Höhe: 45 HE