

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7063.752

Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel

Stand: 21.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.752 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE

Für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen Montageebenen, zur Befestigung an verkröpften und L-förmigen Profilschienen, 482,6 mm (19")-Montagerahmen und am TE, ausziehbar.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 7063.752 |
| Produktbeschreibung | Zur direkten Befestigung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung der Befestigungsprofile. Die Gleitschienen werden jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am 19"-Raster befestigt. |
| Nutzen | Kein HE Verlust Durch die dünne Auflagefläche von nur ca. 0,8 mm Stärke wird in der Regel eine Überschreitung des HE-Rasters vermieden, insofern die Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nicht überschreiten. Dadurch können auch mehrere Geräte ohne Versatz problemlos übereinander angeordnet werden. |
| Einsatzgebiete | Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19"-Montageebene |
| Belastbarkeit | 20 kg statische Last |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Hinweis | Effektive Auflagefläche je Seite 30 mm |
| Auflagefläche | Breite: 30 mm |
| Ebenenabstand | 550 - 750 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 2,558 kg |
| Bruttogewicht | 2,7 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 11,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeschreibung | DK Gleitschiene, Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren, 482,6 mm (19")-Montageebene, Auflagefläche Breite: 30 mm, 1 HE, tiefenvariabel, 200 N, statisch |

Ausschreibungstext

Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE

für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen Montageebenen, ohne zusätzlichen HE Verlust, wenn die Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nicht überschreiten. Zur Befestigung sowohl an verkröpften als auch L-förmigen Profilschienen und 482,6 mm (19") - Montagerahmen. Die Gleitschienen werden jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am 482,6 mm (19")-Raster befestigt.

482,6 mm (19")Ebenenabstand:
550 - 750 mm

Belastbarkeit:
20 kg statische Last

Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:
VE = 2 St.
Inkl. Befestigungsmaterial