

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7831.726 Schottwand

Stand: 09.07.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7831.726 - Schottwand für TS IT

Schottwand für TS IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei TS IT Schränken.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7831.726
Produktbeschreibung	Zum Einschub, hängend, zwischen zwei Schränken. Mit jeweils 3 Bohrungen Ø 40 mm in allen 4 Eckbereichen zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Bohrungen mit beiliegenden Stufennippeln verschließbar. Zur Kabeldurchführung einfach Stufe entsprechend des gewünschten Querschnittes abschneiden.
Material	Schottwand: Stahlblech Stufennippel: Kunststoff nach UL 94-HB
Oberfläche	Schottwand: verzinkt
Lieferumfang	Inkl. 12 Stufennippel Ø 40 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS IT Höhe: 2.200 mm Tiefe: 1.200 mm
Hinweis	Anreihverbinder TS 8800.490 verwenden. Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung. Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden.
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	34 kg
Bruttogewicht	37 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	DK Schottwand, HxT: 2200x1200 mm, für TS, TS IT, geschlossen, Stahlblech, verzinkt

# Ausschreibungstext

Schottwand, zum Einschieben

Schottwand zum nachträglichen Einschieben zwischen angereihten Schranksystemen. Als Berührungsschutz oder zum räumlichen Abschluss funktioneller Einheiten. Zur hängenden Befestigung auf den horizontalen Rahmenholmen der Schrankgerüste, ohne zusätzliche Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in den Ecken, zur optionalen Durchführung von Kabelsträngen mit Stufennippeln M40 , bereits im Lieferumfang enthalten. Max. Schutzart: IP 20  
Material: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt  
Stufennippel, Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 -HB  
Abmessung: Für Schränke HxT : 2200x1200 mm