

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7856.010 PSM Stromeisen

Stand: 23.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.010 - PSM Stromschienen

Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7856.010
Ausführung	Mit 2 Einspeisungen (Buchse), 3-Phasen Redundanz
Produktbeschreibung	Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Und dies selbst im laufenden Betrieb, da das Trägerprofil berührungsgeschützt aufgebaut ist.
Nutzen	Module im laufenden Betrieb nachrüstbar.
Technische Daten	<p>Jedes Steckdosenmodul greift auf der Trägerschiene eine Phase ab, je nach Steckrichtung von Einspeisung oder redundanter Einspeisung.</p> <p>Je nach Ausführung 1-/3-phasiger Aufbau mit einem max. Strom von 2 x (3 x 16 A/32 A).</p> <p>Redundante Einspeisung 3-phasig möglich.</p> <p>Der redundante Stromkreis ist komplett getrennt von den 3 Phasen der Trägerschiene.</p> <p>Die Module können mit einem integrierten Überstromschutz versehen werden, dadurch wird bei zu hohem Strom nur das betroffene Modul abgeschaltet. Die restlichen Module bleiben in Betrieb.</p>
Material	Aluminiumprofil, natur eloxiert
Anschlussart (elektrisch)	WAGO X-COM
Anzahl	2
Phasen pro Einspeisung	3~
Nennstrom (max.)	16 A
Modul-Steckplätze (max.)	4

# Eigenschaften

---

Passend für	Gehäusotyp: TS 8 TS IT VX IT Höhe: 1.200 mm
Betriebstemperaturbereich	5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5...95 %
Lagertemperaturbereich	-20 °C...60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,089 kg
Bruttogewicht	2,24 kg
Zolltarifnummer	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Produktbeschreibung	DK PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau in IT-Racks, Modul-Steckplätze: 4, 3~, 16 A, Einspeisungen: 2

---

# Approbationen

---

Approbationen	IEC CB VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung

---

# Ausschreibungstext

## Power System Modul Stromschiene

Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und dreiphasiger Einspeisung. Pro Trägerschiene ist auch

eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es ermöglicht das System redundant aufzubauen. Durch die vertikale Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe genutzt und durch die zweite getrennte Einspeisung redundant versorgt werden. In die Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen werden.

Steckdosenmodule sind in verschiedenen Länderausführungen verfügbar, z.

B. Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Pro 1,20m Schiene können vier Steckdosenmodule eingesetzt werden. Dann sind mit IEC320 Modulen insgesamt 24 Steckplätze verfügbar.

Installation nach dem Plug & Play System:

Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz 7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks nachgerüstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011 verwendet werden. Die Einspeisung erfolgt über eine 5polige Anschlussbuchse mit Zugfedertechnik.

Ein vorkonfektioniertes

3m-Anschlußkabel mit IEC309 Drehstromstecker ist verfügbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden Betrieb in die Schiene nachrüstbar.

Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis

Zwei getrennte Stromkreise pro Trägerschiene

Der redundante Stromkreis 2 ist komplett potenzialgetrennt von Stromkreis 1

Durch die Steckrichtung der Steckdosenmodule kann gewählt werden, ob der Stromkreis 1 oder der redundante

Stromkreis 2 verwendet eingesetzt werden soll.

Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb nachgerüstet werden

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten Sicherungsautomat.

Optionaler 3 phasiger Überspannungsschutz:  
Pro 3 phasiger Einspeisung ist ein  
Überspannungsschutz  
verfügbar. Der Überspannungsschutz kann optional  
mitbestellt oder auch  
nachgerüstet werden. Integrierte optische  
Funktionskontrolle Der Überspannungsschutz ist für  
die  
Anforderungskategorie D (ortsveränderlicher Einsatz an  
Steckdosen) konzipiert.

Technische Daten:  
Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,  
Neutralleiter wird benötigt  
Max. Strom pro Einspeisung 3x16A  
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C  
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.  
Feuchtigkeit, nicht kondensierend  
Schutzart IP20  
H-Profil in Aluminiumausführung  
B x H x T [mm]: 60 x 1108 x 60