

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7257.035 Rangierpanel

Stand: 25.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7257.035 - Rangierpanel mit Stahlbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | DK 7257.035   |
| Produktbeschreibung     | Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.   |
| Material                | Panel: Stahlblech<br>Bügel: Stahl   |
| Oberfläche              | Panel: lackiert<br>Bügel: verzinkt  |
| Farbe                   | RAL 7035  |
| Hinweis                 | Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.   |
| Abmessung               | Breite: 482,6 mm  |
| Höheneinheiten          | 1 HE  |
| Bügelabmessungen        | Bügeltiefe: 105 mm<br>Bügelhöhe: 43 mm  |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 0,6 kg  |
| Bruttogewicht           | 0,705 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 83024200  |
| ETIM 9                  | EC000322  |
| ECLASS 8.0              | 27400604  |
| Produktbeschreibung     | DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 1 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 43x105 mm                  |

# Ausschreibungstext

Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungsbügeln lose beigelegt

Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Kabelführungsbügel: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): Bügelgröße 100 mm x 40 mm

VE = 1 ST.