
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# DK 7391.000
# Data Rack

Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# DK 7391.000 - Data Rack

Data Rack für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie große Beweglichkeit bei Einsatz der Doppel-Lenkrollen.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7391.000 |
| Material | Profilrahmen, Sockel: Stahlblech<br>Füße: Zink-Druckguss |
| Grundfarbe | RAL 7035 |
| Farbe | Profilrahmen, Sockel: RAL 7035<br>Blende, Füße: RAL 5018 |
| Lieferumfang | Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung<br>Stabiler Sockel mit integrierten Füßen mit der Möglichkeit zur Bodenverankerung ohne Fußblenden<br>Montagezubehör |
| Abmessung | Breite: 550 mm<br>Höhe: 1.500 mm<br>Tiefe: 750 mm |
| Höheneinheiten | 31 HE |
| Höheneinheiten | 31 HE |
| Abstand zur zweiten Befestigungsebene, 50 mm Raster | 150 - 350 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Rastermaß zwischen den Befestigungsebenen | 50 mm |
| Belastbarkeit der 19"-Ebenen | 1.500 N |
| Hinweis | Zweite Befestigungsebene separat bestellen |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 16,781 kg |
| Bruttogewicht | 17,664 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 67,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002507 |
| ECLASS 8.0 | 27180602 |
| Produktbeschreibung | DK Verteilerrahmen Data Rack, Verwindungssteifer Profilrahmen zur Aufnahme, oder Befestigung von 482,6 mm (19")-Komponenten, 31 HE, BHT: 550x1499,5x750 mm |

# Ausschreibungstext

482,6 mm (19")-Gestell, 31 HE

Verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt, aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")-Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen im 44,45 mm (HE-Raster) zur Aufnahme von Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19") -Komponenten. Das Gestell ist auf einem gekantetem Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Füßen im Raster von 50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel bietet die Aufnahmemöglichkeit einer zweiten 482,6 mm (19") -Befestigungsebene, eine Möglichkeit zur Bodenverankerung und Befestigungsmöglichkeiten für

Nivellierfüße und Rollen. Unbegrenzt anreihbar
Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035 Maße:
Gestellhöhe 1500 mm, 31 HE, Sockel: BxT: 550 x 750 mm