

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SR 7858.100

Schwenkrahmen, groß, mit Blende

Stand: 30.05.2026 (Quelle: rittal.com/de/de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Schwenkrahmen, groß, mit Blende für TS, VX SE, 800 mm breite Schränke

Für 800 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, mit Blende, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SR 7858.100
Ausführung	Schwerlastausführung, 19"-Ebene seitlich
Produktbeschreibung	Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Rahmen: verzinkt Blende: lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz Material zur Befestigung Inkl. Einbausatz, für Schrankhöhe 2000 mm
Öffnungswinkel	130°
Montagehinweis	Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
Hinweis	Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail" Bei doppeltürigen Schränken TS, SE mit Höhe 1800 mm oder 2200 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss der nächste kleinere Schwenkrahmen eingebaut werden
Belastbarkeit (statisch)	350 kg
Passend für	Gehäusotyp: TS VX SE Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm
Höheneinheiten	40 HE

Eigenschaften

Passend für Gehäusotyp	TS VX SE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	24,757 kg
Bruttogewicht	26,06 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Schwenkrahmen, für BH: 800x2000 mm, 40 HE, Schwerlastausführung, 19"-Ebene seitlich, 130°-Scharnier, für TS, SE

Ausschreibungstext

482,6 mm (19")Schwenkrahmen, 40 HE Schwerlastausführung

1 Schwenkrahmen mit Blende, inkl. Stangenverschluss mit Doppelbartverschlusseinsatz, Schwerlasteinbausatz und Befestigungszubehör.

Material:

Schwenkrahmen: Stahlblech, verzinkt,
chromatiert

Blende und Einbausatz: Stahlblech, lackiert,
RAL 7035

Belastbarkeit: 350 kg