

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TX 7888.266

# Netzwerkschrank TX CableNet

Stand: 06.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TX 7888.266 - Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttür

Der TX CableNet – Verbesserter Raumgewinn durch IT-Racks ohne überdimensionale Breite oder Tiefe. Dieser IT-Netzwerkschrank ist daher auch für den Einsatz in kleineren IT-Netzwerkstrukturen geeignet und für den individuellen Innenausbau bereits optimal vorbereitet.



## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | TX 7888.266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausführung          | 1. Generation<br>mit Sichttür<br>mit Seitenwänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktbeschreibung | TX CableNet - Eine neue Ebene des Kabelmanagements. IT-Netzwerkschrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nutzen              | Standortvariable Kabelführung<br>Sicheres Einlegen der Kabel unter Einhaltung des kritischen Kabelbiegeradius<br>„Wasserfall“-Konzept der Kabelführung: leichte und sichere Kabelführung über das Dach<br>Bequemer Zugang: einfache Montage und Demontage von Seitenwänden und Türen für den schnellen Zugriff auf den inneren Gehäusebereich<br>TS- und VX-kompatibles Zubehör<br>Umfassendes Zubehörangebot für die individuelle Innenausstattung |

# Eigenschaften

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                | Gehäuse: Stahlblech<br>Tür: Stahlblech, 1,2 mm<br>Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm<br>19"-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm<br>Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oberfläche                              | Schrankgerüst: tauchgrundiert<br>Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grundfarbe                              | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang                            | Gehäuse mit Sichttür vorne und Rücktür hinten<br>Schrankgerüst mit Türen und Dachblech<br>Stahlblech-Sichttür vorne, 130°-Scharniere<br>Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere<br>Verschluss vorne und hinten: Designgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E<br>Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E<br>Dachblech, herausnehmbar mit Wasserfall-Konzept zur Kabeleinführung vorne und hinten oder optional seitlich mit verdecktem Ausschnitt für Lüftermodul<br>Zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, vorne und hinten<br>IPPC-Palette<br>19"-Profilschienen |
| Abmessung                               | Breite: 600 mm<br>Höhe: 2.000 mm<br>Tiefe: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Höheneinheiten                          | 42 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höheneinheiten                          | 42 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ebenenabstand (im Auslieferungszustand) | 345 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausführung                              | mit Seitenwänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausführung Tür                          | geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausführung Tür hinten                   | Stahlblechtür, einteilig geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausführung Tür vorne                    | Sichttür, einteilig<br>mit Einscheiben-Sicherheitsglas 3 mm<br>Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit       | 5000 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belastbarkeit       | 5.000 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hinweis             | Für den Einbau eines Lüftermoduls sind Bürstenleisten zur Ausrüstung der Kabelführungsöffnungen erforderlich, sofern diese verwendet werden oder die Abdeckbleche entfernt wurden<br>Bürstenleisten zur Abdeckung der Kabeleinführung sind separat erhältlich und können bequem über unser Zubehörprogramm bestellt werden. |
| Grundmaterial       | Stahlblech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettogewicht        | 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruttogewicht       | 108,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zolltarifnummer     | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ETIM 9              | EC002499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ETIM 8              | EC002499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0          | 27180207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktbeschreibung | Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttür, 600x2000x600 mm, 42 HE, mit Seitenwänden, RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                |

# Approbationen

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblech-Sichttür vorne, einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten

IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblech-Sichttür vorne, einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten.

Rahmengestell:

IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und horizontalen Querprofilen mit verschweißtem Dachblech oben.

Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.

Belastbarkeit: bis 500 kg.

Boden:

Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.

Front- und Rücktür:

Stahlblech-Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG). Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen. Beide zweifach scharniert.

Front- und Rücktür mit Designgriff und 2-Punkt Stangenverschluss, Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen AX Komfortgriff zur wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel 135° bei Einzelaufstellung, 105° in Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.

Dachblech:

Dachblech, einteilig herausnehmbar, mit Schnellbefestigungselementen fixiert.

Dach inkl. verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Lüftereinheit zur aktiven Belüftung.

Mit Öffnungen zur Kabeleinführung vorne und hinten über die gesamte Schrankbreite. Optional kann das Dachblech auch um 90° gedreht werden zur Kabeleinführung seitlich über die gesamte Schranktiefe.

Dachblech-Mittelteil mit abgerundeten Kanten zur systemgerechten

Kabeleinführung unter Berücksichtigung des minimalen Biegeradius.  
Durch den integrierten Biegeradius wird eine Kabeleinführung über scharfe Kanten vermieden.

Kabeleinführung optional mit Bürstenleisten zum Zuschneiden über das Zubehörprogramm erweiterbar.

Montageebenen:

Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und hinten.

Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.

Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten, tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe oben und unten im Schrankrahmengerüst, verschraubt.

Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren.

Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.  
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.

Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in höchster Packungsdichte.

Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbaувolumen durch die besonders platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im Zero-U Space.

Seitenwände:

Einteilig abschließbare Seitenwände mit integrierter Sicherheitsschließung 3524 E an den Schrank montiert.

Material:

Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm

Rüchtür: Stahlblech 1,2 mm

Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm

19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm

Oberfläche:

Flachteile, Türen pulverlackiert in RAL 7035

Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005

Approbationen:

CE- Konformitätserklärung

RoHS 3

Abmessungen (BHT): 600x2000x600 mm

Artikelnummer: 7888.266

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG