## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# DK 7507.100 FlatBox

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## DK 7507.100 - FlatBox

Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung. Optimal zugänglich und flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.







## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7507.100
Ausführung	mit 19"-Profilschienen
Produktbeschreibung	Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
Nutzen	Werkzeuglose Schnellmontage Systemausbau am offenen 19"-Gestell
Material	Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Lieferumfang	Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung		
Lielerunnang	1 Wandteil		
	2 Grundträger		
	2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über		
	Bürstenleisten		
	2 Seitenwände, abschließbar 1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile		
		19"-Profilschienen	
		Höheneinheiten	6 HE
		Abmessung	Breite: 600 mm
		Höhe: 358 mm	
	Tiefe: 600 mm		
Einbauhöhe für Komponenten	6 HE		
Belastbarkeit	max. 300 N		
Hinweis	Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand		
	Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm		
	Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°		
Grundmaterial	Stahlblech		
Verpackungseinheit	1 Stück		
Nettogewicht	22.5		
Bruttogewicht	23		
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)		
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert		
Zolltarifnummer	94032080		
EAN	4028177551435		
E-Number Sweden	E7239531		
ETIM 9	EC002500		
ETIM 8	EC002500		

© Rittal 2025

3

#### Eigenschaften

ECLASS 8.0

27180208

#### **Approbationen**

Erklärungen

Herstellererklärung

### Ausschreibungstext

6 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur werkzeugfreien Montage

6 HE Wand-/Standgehäuse mit tiefenverstellbarer 482,6 mm

(19")-Befestigungsebene vorne, bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, zwei abschließbaren Seitenwänden und einer abschließbaren Sichttür. Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE. Dach-/Bodenrahmen/Seitenwände mit jeweils zwei Lüfterfeldern für eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven Klimatisierung ist mit separat erhältlichen Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder können mit separat erhältlichen Abdeckplatten geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehäuse ist mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem Profilschienensatz möglich.

Material:

Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG

Oberflächenausführung: Pulverbeschichtet in RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 600 x 358 x 600 mm, 6 HE

© Rittal 2025 5