Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7541.000 Erdungsschiene, vertikal

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 7541.000 - Erdungsschiene, vertikal für VX, VX IT

Mit beiliegenden Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden, Erdungsklemmen variabel verstellbar, Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7541.000
Produktbeschreibung	Die Montage am 25 mm DIN-Maßraster der Verteiler oder an den 482,6 mm (19")-Profilschienen ist leicht möglich. Mit den beigelegten Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.
Lieferumfang	Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 16 x Leiteranschlussklemme 2,5 - 16 mm² 15 Erdungsleitungen 6 mm², L = 500 mm Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Länge: 545 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX VX IT TS Höhe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.272
Bruttogewicht	1.472
Zolltarifnummer	74198090
EAN	4028177131798
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Ausschreibungstext

© Rittal 2025 2

Erdungsschiene für 800 mm hohe Netzwerkschränke

Erdungsschiene für 800 mm hohe Netzwerkschränke

Für den vertikalen Einbau in 800 mm hohen Netzwerkschränken. Die Erdungsschiene aus E-Cu 57 (15 x 5 mm) nach DIN 1759, DIN 40 500 wird an den 482,6 mm (19")-Profilschienen oder am 25 mm DIN 43 660 Maßraster befestigt. Die Kabelabfangbügel der Patch-Panels werden mit Leiteranschlußklemmen 1,5 - 16 mm² und 500 mm langen Erdungsleitungen 6 mm² sternpunktförmig geerdet. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Die Strombelastbarkeit der Erdungsschiene beträgt 200 A.

Für Netzwerkschränke H: 800 mm Länge der Erdungsschiene: 545

© Rittal 2025 3