

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7831.726

Schottwand

Stand: 17.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP



DK 7831.726 - Schottwand für TS IT

Schottwand für TS IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei TS IT Schränken.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7831.726
Produktbeschreibung	Zum Einschub, hängend, zwischen zwei Schränken. Mit jeweils 3 Bohrungen Ø 40 mm in allen 4 Eckbereichen zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Bohrungen mit beiliegenden Stufennippeln verschließbar. Zur Kabdurchführung einfach Stufe entsprechend des gewünschten Querschnittes abschneiden.
Material	Schottwand: Stahlblech Stufennippel: Kunststoff nach UL 94-HB
Oberfläche	Schottwand: verzinkt
Lieferumfang	Inkl. 12 Stufennippel Ø 40 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS IT Höhe: 2.200 mm Tiefe: 1.200 mm
Hinweis	Anreihverbinder TS 8800.490 verwenden. Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung. Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden.
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	34
Bruttogewicht	37
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177517714
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234

Ausschreibungstext

Schottwand, zum Einschieben

Schottwand zum nachträglichen Einschieben zwischen angereihten Schranksystemen. Als Berührungsschutz oder zum räumlichen Abschluss funktioneller Einheiten. Zur hängenden Befestigung auf den horizontalen Rahmenholmen der Schrankgerüste, ohne zusätzliche Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in den Ecken, zur optionalen Durchführung von Kabelsträngen mit Stufennippeln M40 , bereits im Lieferumfang enthalten. Max. Schutzart: IP 20 Material: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt Stufennippel, Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 -HB Abmessung: Für Schränke HxT : 2200x1200 mm