
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





Stand: 23.08.2025 (Quelle: rittal.com/qe-de)



DK 7856.722 - Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, CS Basic- und Modulgehäuse

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19″)-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19″)-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7856.722
Produktbeschreibung	Der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen und dient der Ausgestaltung der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene. Seitlich und auf der Rückseite verfügt der Montagerahmen über die Systemlochung des TS Schrankprofils, so dass sich TS Systemzubehör wie Kabelabfangschienen, Kabelführungsbügel etc. befestigen lässt.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	47 HE
Belastbarkeit	Bis zu 10.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.
Hinweis	Eine Kombination von 482,6 mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich. Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der Einsatz mit dem Lüfterdach, modular.

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: TS 8	
	CS Basicgehäuse	
	CS Modulgehäuse	
	Breite: 600 mm	
	Höhe: 2.200 mm	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	11.368	
Bruttogewicht	11.966	
Zolltarifnummer	73269098	
EAN	4028177402386	
ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

Ausschreibungstext

FR (i)/TS 482,6 mm (19") -Montagerahmen 47 HE

Belastbarkeit: Bis zu 1000 kg statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19") Montagerahmen, im Vollausbau Eine Kombination von 482,6 mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich. Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der gemeinsame Einsatz mit dem modularen Lüfterdach für FR(i)/TS 8 Zubehör: Käfigmuttern und Befestigungsschrauben, Kabelabfangschienen TS 8, tiefenvariable Gleitschienen, Geräteböden, modulares Lüfterdach.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert Abmessungen (B x H): 600 mm x 2200 mm

© Rittal 2025 3