Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






DK 7859.000 IT-Systemleuchte LED

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 7859.000 - IT-Systemleuchte LED für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Zur perfekten Ausleuchtung von IT-Schranksystemen und IT-Gehäusen.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7859.000
Ausführung	Schutzisoliert, mit interner Sicherung (T2A)
Produktbeschreibung	Zur perfekten Ausleuchtung eines Netzwerkschrankes.
Nutzen	Manuelle oder automatische Schaltung über Türkontaktschalter möglich
	Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
	Plug & Play-Schnellmontage
	Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung
	Sofort einsatzbereit durch steckerfertige Anschlusskabel
	Befestigung ohne Verlust von Höheneinheiten
Material	Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
	Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
	Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe	Gehäuse: RAL 7016
Lieferumfang	IT-Systemleuchte LED
	Befestigungssatz Magnet
	Inkl. Befestigungsschrauben

© Rittal 2025

Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung über Steckverbinder Türpositionsschalter
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Schalter (Typ)	Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter
Leuchten-Montageart	Verschrauben Clip-Befestigung Magnet-Befestigung
Einbaumöglichkeiten	Verschrauben oder Clipsen direkt am VX IT/VX SE Profil TE 8000, IT-Gehäuse: mit Befestigungssatz Magnet AX, TP: mit Befestigungssatz Magnet AX: mit Schiene für Innenausbau Zum Betrieb mit Eurostecker nach CEE 7/16 sowie Kaltgerätestecker
Lichtstrom	600 lm
Lichtfarbe	4000 K (neutralweiß)
Hinweis	Die steckerfertigen Anschlussleitungen sind ausschließlich mit der IT-Systemleuchte LED zu verwenden Eine Kaskadierung mehrerer IT-Systemleuchten LED ist nicht möglich
Abmessung	Breite: 337 mm Höhe: 55 mm Tiefe: 23 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C55 °C
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 230 V (AC), 50 Hz/60 Hz
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.38
Bruttogewicht	0.401
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177817937
ETIM 9	EC000321

© Rittal 2025 3

Eigenschaften

ECLASS 8.0 27189241

Approbationen

Approbationen	UL
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025