Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 7980.000 Lüftererweiterungssatz

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 7980.000 - Lüftererweiterungssatz

Zum Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 7980.000
Produktbeschreibung	Zum Einsatz als Einzellüfter und zum Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs.
Lieferumfang	Lüfter
	Anschlusskabel (0,61 m)
	Inkl. Befestigungsmaterial
Luftleistung freiblasend (mit	Bei 50 Hz: 160 m³/h
Vliesfilter)	Bei 60 Hz: 180 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 15 W
	Bei 60 Hz: 14 W
Abmessung	Breite: 119 mm
	Höhe: 119 mm
	Tiefe: 38 mm
Betriebstemperaturbereich	-10 °C55 °C
Schalldruckpegel	Bei 50 Hz: 37 dB(A)
	Bei 60 Hz: 37 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.6
Bruttogewicht	0.671
Zolltarifnummer	84145915
EAN	4028177137752
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025

Ausschreibungstext

Lüftererweiterungssatz für Lüfterblech

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V; Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;

Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h, 50/60

Hz; Temperaturbereich: -10°C bis +55°C

Abmessungen (B x H x T): 119 mm x 119 mm x 38 mm

© Rittal 2025 3