Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 8166.235

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 26.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



TS 8166.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

Eigenschaften

TS 8166.235
Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch
Flachteilhalter mit Kontaktelement
Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Stahlblech, 1,5 mm
Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
RAL 7035
Inkl. Befestigungsmaterial
Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -
außenseite montiert werden
Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
Gehäusetyp: TS
TSIT
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 600 mm
IP 55
Stahlblech
2 Stück
22.4
23.6
94039910
4028177205192

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8

Zum seitlichen Abschluß des TS können die Seitenwände einfach durch die Aufhängehilfe am Rahmen positioniert werden. Die Flachteilhalter mit Kontaktelementen sorgen für einen automatischen Potentialausgleich und einen höheren EMV-Schutz. Diese können wahlweise von der

© Rittal 2025