


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7979.724

Überspannungsschutz-Modul Typ 3

Stand: 16.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7979.724 - Überspannungsschutz-Modul Typ 3

Kompaktes Überspannungsschutzmodul für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt zur Befestigung am Schrankrahmen. Die Module dienen zum Schutz empfindlicher Hardware und stellen die dritte bzw. letzte Stufe innerhalb der Überspannungsschutzkette dar. Zusätzlich müssen in der Gebäudeinstallation oder im Energieverteiler weitere Überspannungsschutzorgane nach Typ 1 und Typ 2 vorhanden sein.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7979.724
Ausführung	Überspannungsschutz Typ 3
Produktbeschreibung	Kompaktes Überspannungsschutzmodul für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt zur Befestigung am Schrankrahmen. Die Module dienen zum Schutz empfindlicher Hardware und stellen die dritte bzw. letzte Stufe innerhalb der Überspannungsschutzkette dar. Zusätzlich müssen in der Gebäudeinstallation oder im Energieverteiler weitere Überspannungsschutzorgane nach Typ 1 und Typ 2 vorhanden sein.
Nutzen	Anschlussfertig verdrahtete und sofort einsatzbereite Überspannungsschutzlösung Universell einsetzbar Hohe Verfügbarkeit – Ableiter können bei Defekt ohne Unterbrechung der Energieversorgung getauscht werden Wartungsfreundliche Ausführung durch Stecksystem für die Schutzmodule Ausführungen für 16 A/32 A Phasenstrom, 1- bzw. 3-phasis Ausführungen mit Anschlusskabel und CEE-Steckverbindern Sofort einsatzbereit an TN-S Netzen Anschlusspfade L/N und N/PE Optische Zustandsüberwachung direkt am Ableiter Zustandsmeldung über potenzialfreien Meldekontakt zur Weitergabe, z. B. an GLT Platzsparende Montage durch kompakte Bauform
Material	Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial

Eigenschaften

Nennleistung	22 kW
Anschlussart (elektrisch)	CEE-Stecker/Kupplung
Nennstrom (max.)	32 A
Richtlinien	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EMV Richtlinie 2014/30/EU
Normen	IEC 61 643-11 EN 61 643-11
Abmessung	Breite: 44 mm Höhe: 75 mm Länge: 250 mm
Anschluss Eingangskabel (Typ/ Länge)	H05VV-F5G2.5, 1 m
Anschluss Ausgangskabel (Typ/ Länge)	H05VV-F5G2.5, 1 m
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.6
Bruttogewicht	2.96
Zolltarifnummer	85366990
EAN	4028177948556
E-Number Sweden	E8439043
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806