

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 7993.810

Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 05.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7993.810 - Anreih-Schranksystem VX25 gemäß Spezifikation

Konzernschrank, inkl. 200 mm Sockel ohne Montageplatte, zum Einbau von Verdrahtungssystem. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 7993.810
Produktbeschreibung	Symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, umlaufend auf allen Profilebenen, horizontal und vertikal. Profile mit zwei Montageebenen für platzsparenden Innenausbau, gleiche Chassis für die Montage an den vertikalen und horizontalen Schrankprofilen, Montageebenen von außen zugänglich. Stabile Befestigung am Boden durch integrierte Bodenverstärkung. Einfache und stabile Anreihung nach allen Seiten mit wenigen Teilen. Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert. Befestigung der Bodenbleche mit automatischem Potenzialausgleich. Türen mit geschäumter Dichtung und Stangenverschluss.
Material	Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm Dach: Stahlblech, 1,5 mm Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm Sockel-Elemente: Stahlblech
Oberfläche	Schrankgerüst: tauchgrundiert Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert Bodenbleche: verzinkt
Farbe	Schrankgerüst, Dach, Rückwand, Tür(en): RAL 7035 Sockel: RAL 9005

Eigenschaften

Lieferumfang	Schrankgerüst Tür(en) Dachblech Rückwand Verschluss: 3 mm Doppelbart ohne Montageplatte Sockel, 200 mm hoch, bestehend aus: 4 Sockeleckstücken aus Stahlblech, vorne und hinten mit geschlossener Blende 8660.02X, seitlich mit geschlossene Blenden 8660.043 Potenzialausgleich für Dach, Seitenwänden und Bodenbleche erfolgt bei Montage automatisch durch Kontaktelemente Tür(en) oben mit EMV-Flachbanderder 2412.316 am Schrankgerüst mit Einsteckmutter geerdet Komfortgriff 8618.240 mit integrierter E1-Schließung, Lieferung ohne Schlüssel (lose beigelegt) 2 Bodenbefestigungsglaschen 8660.100 (lose beigelegt) Systemleuchte LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ohne Steckdose, vorne oben montiert Stahlblechtüren überlappend, asymmetrisch geteilt, Schlosstür links 600 mm, Anschlagtür rechts 400 mm, 180°-Scharniere Bodenbleche verzinkt, dreigeteilt, mit Ausschnitt zur Kabeleinführung und aufgesetzter Bürstenleiste
Anzahl Türen	2
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 05
Hinweis	Gemäß BV 1.09 § 1.1.2 sind sämtliche an Maschinen angebauten Schlösser grundsätzlich ohne Schlüssel anzuliefern. Für den Eigenbedarf des Lieferanten können die benötigten Zylinderschlüssel mit der Artikel-Nr. 2532002 separat bestellt werden.
Abmessung	Breite: 1.000 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 600 mm
Höhe inkl. Sockel	2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	122 kg
Bruttogewicht	132,2 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
