
### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# VX 8617.800 Tragschiene 48 x 26 mm

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# VX 8617.800 - Tragschiene 48 x 26 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langlöcher in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.





#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8617.800
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX	In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene und im Boden
Einbaumöglichkeiten VX SE	In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Einbaumöglichkeiten AX	In Gehäusebreite 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten PC	In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Einbaumöglichkeiten IW	In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX
	VX SE
	PC
	IW
	AX
	Standpult CX
	Pultunterteil CX
	Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.816
Bruttogewicht	3.166
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177919518
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3