## Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





## VX 8618.814 Profil zur Kabeleinführung, hinten

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## VX 8618.814 - Profil zur Kabeleinführung, hinten

Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8618.814
Produktbeschreibung	Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen.
Nutzen	Einfache Montage
	Vollflächige Auflage
	Hohe Abdichtung der im Schrank eingeführten Kabel
Einsatzgebiete	Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
Material	Hart-PVC
	Schwer entflammbar, selbstverlöschend
	Temperaturbeständig bis +60 °C
	Dichtung: PU-Schaum
	Querschnitt: 30 x 25 mm
Lieferumfang	Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
Hinweis	Je Kabeleinführungsstelle werden zwei Stück benötigt
	Ab Schrankbreite 1000 mm ist die Bodengruppe in der Breite in zwei
	Bereiche unterteilt. Es können zwei Kabeleinführungsstellen (links/
	rechts) eingesetzt werden
Passend für	Gehäusetyp: VX: = 1.600 mm
	Gehäusetyp: VX SE
	Gehäusetyp: Pultunterteil CX
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.4
Bruttogewicht	0.5
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177922839
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265

© Rittal 2025