

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 8619.420

Kabelabfangschiene

Stand: 11.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.420 - Kabelabfangschiene Winkelprofil für VX, TS, VX SE, PC, Sockel-System VX

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.

Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Artikel-Nr. | VX 8619.420 |
| Produktbeschreibung | Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel. |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten VX | In Schrankbreite 800 mm, im Boden |
| Einbaumöglichkeiten VX SE | In Schrankbreite 800 mm, im Boden |
| Einbaumöglichkeiten AX | In Gehäusebreite 800 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX |
| Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl | In Gehäusebreite 800 mm |
| Einbaumöglichkeiten VX Sockel | In Sockelbreite/-tiefe 800 mm, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück |
| Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl | In Sockelbreite 800 mm, in Verbindung mit einer Mutter M8 |
| Einbaumöglichkeiten AX Sockel | In Sockelbreite 800 mm |
| Passend für | Sockel-System AX Sockel-System VX Sockel-System VX, Edelstahl |
| Abmessung | Länge: 754 mm |

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Passend für | Gehäusetyp: VX VX SE AX Pultunterteil CX Standpult CX Breite: = 800 mm |
| Passend für Breite | 800 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 3.8 |
| Bruttogewicht | 4.061 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177921948 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
