

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8620.052

# Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm, Edelstahl

Stand: 24.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8620.052 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm, Edelstahl für VX, TS, VX SE

Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8620.052
Produktbeschreibung	Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.
Material	Sockel-Eckstück: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Sockel-Blende vorne/hinten: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Oberfläche	Blende: Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang	4 Sockel-Eckstücke 4 Eckabdeckungen 1 Anreihabdeckung 2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
Abmessung	Höhe: 100 mm
Passend für	Breite: = 1.000 mm

# Eigenschaften

---

Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Gewicht/VE	7,99 kg
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	5,6 kg
Bruttogewicht	5,72 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeschreibung	VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1000 mm, Edelstahl, 1.4301

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------