


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8660.023

### Socket-Eckstück mit Socket-Blende, vorne und hinten

Stand: 09.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.023 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Sockel-Eckstücke mit Blenden zur flexiblen Kabeleinführung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8660.023
Nutzen	Zuverlässig – sehr hohe Stabilität des Sockels Flexibel – zahlreiche Innenausbaumöglichkeiten mit dem VX Zubehör Einfach – bündiger Abschluss zwischen den Anreihstellen
Material	Sockel-Eckstück: Stahlblech Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	4 Eckabdeckungen Inkl. Befestigungsmaterial 4 Sockel-Eckstücke, 200 mm hoch 1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm 2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Hinweis	Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel
Abmessung	Höhe: 200 mm

# Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Breite: = 800 mm
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Gewicht/VE	8,68 kg
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	8.28
Bruttogewicht	8.687
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	33,1 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177978140
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
Erklärungen	PCF-Deklaration