


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 8601.085

## Sockel-Blende, seitlich, 100 mm

Stand: 07.09.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8601.085 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm für Sockel-Elemente vorne und hinten

Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden. Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können Sockel-Blenden um 90° gedreht montiert werden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8601.085
Produktbeschreibung	Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	2 Sockel-Blenden Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm um 90° gedreht montiert werden. Hier werden die Sockel-Anreihlaschen benötigt
Abmessung	Höhe: 100 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS: = 800 mm Gehäusetyp: SE Gehäusetyp: CM Gehäusetyp: TP Gehäusetyp: PC Gehäusetyp: IW Gehäusetyp: TS IT
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.8
Bruttogewicht	3.46
Zolltarifnummer	94039910

# Eigenschaften

---

EAN	4028177232686
E-Number Sweden	E7239657
ECLASS 8.0	27182003

---

## Ausschreibungstext

Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 800 mm

Sockel-Blenden zum seitlichen Abschluß der Sockel in Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur Stabilisierung angereihter Sockel und bequemen Kabelführung zwischen den Schränken um 90° gedreht einsetzbar. Hierfür benötigt man zusätzlich Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.

Material: Stahlblech lackiert

Farbe: RAL 7035

Blendenhöhe: 100 mm

für Schranktiefe: 800 mm