
### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# PC 8800.900 Geräteboden, Festeinbau

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# PC 8800.900 - Geräteboden, Festeinbau für TS, VX SE, PC, IW, vorbereitet für Lüftererweiterungssatz

Zur direkten Montage am vertikalen Schrankprofil. Einfach in 4 vorzumontierende Schrauben einhängen und fixieren.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	PC 8800.900
Produktbeschreibung	Einfach in 4 vorzumontierende Schrauben einhängen und fixieren.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7015
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil
Belastbarkeit	40 kg Flächenlast, statisch
Hinweis	Für Schränke ohne Montageplatte
Aufstellfläche	Breite: 507 mm
	Tiefe: 550 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS
	VX SE
	PC
	IW
	Breite: = 600 mm
	Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.396
Bruttogewicht	3.52
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910

© Rittal 2025

2

## Eigenschaften

EAN	4028177263086
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3