

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PC 8800.900

Geräteboden, Festeinbau

Stand: 26.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

PC 8800.900 - Geräteboden, Festeinbau für TS, VX SE, PC, IW, vorbereitet für Lüftererweiterungssatz

Zur direkten Montage am vertikalen Schrankprofil. Einfach in 4 vorzumontierende Schrauben einhängen und fixieren.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | PC 8800.900 |
| Produktbeschreibung | Einfach in 4 vorzumontierende Schrauben einhängen und fixieren. |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7015 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil |
| Belastbarkeit | 40 kg Flächenlast, statisch |
| Hinweis | Für Schränke ohne Montageplatte |
| Aufstellfläche | Breite: 507 mm Tiefe: 550 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: TS VX SE PC IW Breite: = 600 mm Tiefe: = 600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 3,396 kg |
| Bruttogewicht | 3,52 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | PC Geräteboden, Festeinbau, für TS, PC, IW, vorbereitet für Lüftererweiterungssatz, für BT: 600x600 mm |
