

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **TS 8802.060**

### **Profil zur Kabeleinführung, mittig**

Stand: 10.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8802.060 - Profil zur Kabeleinführung, mittig für TS, TP

Zum Aufstecken an Bodenbleche.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8802.060
Produktbeschreibung	Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Bodenblechen.
Nutzen	Besonders gut für Kabel mit gleichen Querschnitten geeignet
Technische Daten	Elastisches Klemmprofil: Querschnitt: 30 x 25 mm
Einsatzgebiete	Zum Aufstecken an Bodenbleche
Material	Aluminium-Strangpressprofil Elastisches Klemmprofil: PU-Schaum
Lieferumfang	Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
Hinweis	2 Stück sind ausreichend für eine Bodenöffnung bis Schrankbreite 800 mm Ab Schrankbreite 1000 mm sind zwei Bodenöffnungen vorhanden. Es können 4 Stück pro Schrank montiert werden
Passend für	Gehäusetyp: TS: = 600 mm Gehäusetyp: TP
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0.208
Bruttogewicht	0.212
Zolltarifnummer	76042990

# Eigenschaften

---

EAN 4028177382480

---

ETIM 9 EC000211

---

ECLASS 8.0 27142421