

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8612.050

TS System-Chassis 17 x 73 mm

Stand: 31.01.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8612.050 - TS System-Chassis 17 x 73 mm

Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8612.050
Ausführung	Für die innere Montageebene und zur Montage an Türen
Produktbeschreibung	Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsschrauben
Länge	490 mm
Passend für Türbreite	600 mm
Einbaumöglichkeiten	Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil an der inneren Montageebene, umlaufend höhenversetzt Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe In TP über Schiene für Innenausbau: in Breite, für innere Montageebene Als Einbausatz für Geräteböden in TS, VX SE, einfach einhängen und sichern
Montagehinweis	Beim Einbau in TP wird die Schiene für Innenausbau benötigt

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX SE TP PC IW Breite/Tiefe: 500 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	2.008
Bruttogewicht	2.199
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177212084
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234