

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 8620.007

Socket-Eckstück mit Socket-Blende,
vorne und hinten, 100 mm

Stand: 01.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8620.007 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm für VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 8620.007 |
| Produktbeschreibung | Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar. |
| Material | Sockel-Eckstück: Stahlblech Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | 4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch 4 Eckabdeckungen 1 Anreihabdeckung 2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel |
| Abmessung | Höhe: 100 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: VX Breite: = 1.200 mm |
| Gewicht/VE | 6,54 kg |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|---------------|
| Nettogewicht | 6.2 |
| Bruttogewicht | 6.54 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177922068 |
| E-Number Sweden | E3465051 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |

Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA