## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# VX 8952.010 Trennschalterhaube

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### VX 8952.010 - Trennschalterhaube für VX

Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL-Vorschrift. Getestet in Verbindung mit Betätigungshebel (Handhabe) für Hauptschalter der Firmen Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8952.010
Produktbeschreibung	Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL- Vorschrift. Getestet in Verbindung mit Betätigungshebel (Handhabe) für Hauptschalter der Firmen Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Nutzen	Erfüllt die Anforderungen der UL 508 A In Verbindung mit der Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung und Schubstangen werden diese auch für Anreih-Kombinationen erfüllt Wahlweise links oder rechts am Schrank montierbar. Dadurch können alle eintürigen Anreih-Schaltschränke mit dieser Haube zum Trennschalterschrank ausgebaut werden. Die komplette Einbaufläche des Schrankes bleibt erhalten. In Verbindung mit dem integrierbaren Montageplatten- Zwischenstück kann die Montagefläche des Hauptschrankes um bis zu 14 % vergrößert werden Zwei Ausbrüche für Betätigungshebel auf der Vorderseite für den Einbau auf unterschiedlichen Höhen

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Einsatzgebiete	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 und 140 U-K-FCX04		
	Square D: 9422 A1		
	General Electric: TDA Typ 1 und 2		
	Eaton NZM2(3)-XSH-4xNA für Type 4x		
	Eaton NZM2(3)-XSH-12NA für Type 12		
	Siemens: Bedienmechanismus mit Bowdenzug - Komplettbausätze		
	3VA9137-0CK12 für 3VA51 bis 125A, Handhabe Kunststoff, NEMA		
	1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN		
	3VA9137-0CK72 für 3VA51 bis 125A, Handhabe Stahl Epoxybeschichtet, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN 3VA9277-0CK12 für 3VA52/62 bis 250A, Handhabe Kunststoff, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN 3VA9277-0CK72 für 3VA52/62 bis 250A, Handhabe Stahl Epoxybeschichtet, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN		
			3VA9477-0CK12 für 3VA53/54/63/64 bis 600A, Handhabe Kunststoff, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
			3VA9477-0CK72 für 3VA53/54/63/64 bis 600A, Handhabe Stahl
			Epoxy-beschichtet, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
	Siemens: Tiefenvariabler Bedienmechanismus – Komplettbausätze		
	•		
	3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84		
 Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm		
Lieferumfang	Inkl. Haupttürverriegelung, Abdeckplatte und Befestigungsmaterial.		
Abmessung	Breite: 103 mm		
	Höhe: 2.000 mm		
	Tiefe: 600 mm		
Hinweis	Montage der Haube nur an einem eintürigen Schrank mit		
	Türrohrrahmen		
Type rating nach UL 50E	Type 1		
	Type 12		
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX		
Schutzart NEMA	NEMA 12 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX)		
Verpackungseinheit	1 Stück		
Nettogewicht	17		
Bruttogewicht	18.4		

© Rittal 2025 3

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177944695
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025