


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



GA 9103.210

Aluminiumguss-Gehäuse GA

Stand: 13.03.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

GA 9103.210 - Aluminiumguss-Gehäuse GA

Lackiertes Gehäuse aus Aluminiumguss. Schutzart IP 66.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	GA 9103.210
Material	Gehäuse: Aluminiumguss Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung
Oberfläche	Strukturlack
Farbe	RAL 7001
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Deckelschrauben, unverlierbar montiert Schrauben zum Befestigen von Tragschienen Schraube für Schutzleiteranschluss
Schutzart NEMA	NEMA 4
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 150 mm Höhe: 64 mm Tiefe: 35 mm
Grundmaterial	Aluminiumguss
Verpackungseinheit	2 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0,72 kg
Bruttogewicht	0,722 kg
Zolltarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------