

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



GA 9108.210

Aluminiumguss-Gehäuse GA

Stand: 06.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

GA 9108.210 - Aluminiumguss-Gehäuse GA

Lackiertes Gehäuse aus Aluminiumguss. Schutzart IP 66.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	GA 9108.210
Material	Gehäuse: Aluminiumguss Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung
Oberfläche	Strukturlack
Farbe	RAL 7001
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Deckelschrauben, unverlierbar montiert Schrauben zum Befestigen von Tragschienen Schraube für Schutzleiteranschluss
Schutzart NEMA	NEMA 4
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 122 mm Höhe: 120 mm Tiefe: 82 mm
Grundmaterial	Aluminiumguss
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,05 kg
Bruttogewicht	1,1 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 122x120x82 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---

Ausschreibungstext

Aluminiumguss-Gehäuse mit Deckel

Gehäuse: Aluminiumguss, Befestigungsmaße für Bohrlöcher auf der Rückseite des Gehäuses

Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Dichtung

Lieferumfang: Schraube für Schutzleiteranschluss,
Deckelschrauben (unverlierbar montiert),
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen

Zubehör: Montageplatte, Tragschiene, Kabelverschraubung,
Wandbefestigungslasche, Scharnier zum Befestigen des
Deckels am Gehäuseunterteils (Türfunktion)

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66

Schutzart NEMA: NEMA 4

Oberfläche: Chromatiert, Außenflächen in Strukturalck
RAL 7001 pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 122 x 120 x 82 mm