

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## GA 9108.700 Montageplatte

Stand: 04.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# GA 9108.700 - Montageplatte für GA

Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	GA 9108.700
Produktbeschreibung	Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Abmessungen Montageplatte (B x H)	109 mm x 107 mm
Passend für	Gehäusetyp: GA Breite: = 122 mm Höhe: = 120 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0.236
Bruttogewicht	0.238
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177154292
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216