## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



# SV 9340.300 OM-Träger

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SV 9340.300 - OM-Träger ohne Kontaktsystem

Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.300
Ausführung	ohne Kontaktsystem
Produktbeschreibung	Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 7035
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Tragschienen-Typ	ohne Tragrahmen, 2 x TS 45D
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 208 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Approbationen	UL
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.153
Bruttogewicht	0.202
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177673816
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

### Approbationen

Approbationen	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3