
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.550


OM-Adapter

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.550 - OM-Adapter mit Zugfederklemmen



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.550
Ausführung	mit Zugfederklemmen
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 7035
Bemessungsstrom max.	32 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Tragschienen-Typ	Tragrahmen, 1 x TS 45C, PinBlock
Polzahl	3-polig
PinBlock	Ja
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 208 mm
Anschluss von Rundleitern	1,5 - 6 mm²
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Tragrahmen (B x H)	45 mm x 170 mm
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2026

Eigenschaften

Nettogewicht	0,238 kg
Bruttogewicht	0,29 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,027
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV OM-Adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 1,5-6 mm², BH: 45x208 mm, Tragrahmen, PinBlock, Tragschiene TS 45C

Approbationen

Approbationen	ABS DNV Lloyds Register
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

OM Adapter 32 A

OM Adapter 32 A mit Zugfederklemme 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 45 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 45 x 170 mm
Tragrahmenstütze: -
PinBlock: ja
Steckerabgang: -
Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz
System:

© Rittal 2026