
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9340.550


# OM-Adapter

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.550 - OM-Adapter mit Zugfederklemmen



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.550 |
| Ausführung | mit Zugfederklemmen |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 |
| Bemessungsstrom max. | 32 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Tragschienen-Typ | Tragrahmen, 1 x TS 45C, PinBlock |
| Polzahl | 3-polig |
| PinBlock | Ja |
| Abmessung | Breite: 45 mm<br>Höhe: 208 mm |
| Anschluss von Rundleitern | 1,5 - 6 mm² |
| Tragschienen Anzahl/Höhe | 1 / 10 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Tragrahmen (B x H) | 45 mm x 170 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 0,238 kg |
| Bruttogewicht | 0,29 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,027 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV OM-Adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 1,5-6 mm², BH: 45x208 mm, Tragrahmen, PinBlock, Tragschiene TS 45C |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

OM Adapter 32 A

OM Adapter 32 A mit Zugfederklemme 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 45 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 45 x 170 mm
Tragrahmenstütze: -
PinBlock: ja
Steckerabgang: -
Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz
System:

© Rittal 2026