Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9340.700 OM-Adapter

Stand: 28.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9340.700 - OM-Adapter mit Anschlussleitungen

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.700
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 6
Bemessungsstrom max.	65 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Länge Anschlussleitung	130 mm
Tragschienen-Typ	ohne Tragrahmen, 1 x 7,5 x 35 mm
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 75 mm Höhe: 208 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 7,5 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.259
Bruttogewicht	0.42

© Rittal 2025

Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	0.116
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177525566
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbationen

Approbationen	ABS	
	DNV-GL	
	Lloyds Register of Shipping	
	UL + C-UL (listed)	
Erklärungen	Konformitätserklärung	
	Konformitätserklärung UK	

Ausschreibungstext

OM Adapter 75A

OM Adapter 75A mit Anschlussleitung 3 polig

für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 6 / ca. 16 qmm

Baubreite: 75 mm Länge: 208 mm Tragrahmen: -mm Tragrahmenstütze: -

Steckleisten: -Tragschiene: 2

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025