Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

SV 9340.700
OM-Adapter

Stand: 15.09.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.700 - OM-Adapter mit Anschlussleitungen

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.700
Ausführung	mit Anschlussleitung
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 6
Bemessungsstrom max.	65 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Elektrische Werte UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Länge Anschlussleitung	130 mm
Tragschienen-Typ	ohne Tragrahmen, 1 x 7,5 x 35 mm
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 75 mm Höhe: 208 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 7,5 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Approbationen	UL
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0,259 kg
Bruttogewicht	0,42 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,116
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV OM-Adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 6, BH: 75x208 mm, 2 Steckleisten, Metall-Tragschiene

Approbationen

Approbationen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

OM Adapter 75A

OM Adapter 75A mit Anschlussleitung 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 6 / ca. 16 qmm
Baubreite: 75 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: -mm
Tragrahmenstütze: -
Steckleisten: -
Tragschiene: 2

System:
Rittal RiLine60