

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9340.740 OM-Adapter

Stand: 03.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.740 - OM-Adapter mit Anschlussleitungen



## Eigenschaften

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                           | SV 9340.740   |
| Material                              | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0   |
| Farbe                                 | Chassis: RAL 7035   |
| Anschlussleitungen (AWG)              | AWG 8   |
| Bemessungsstrom max.                  | 40 A  |
| Bemessungsbetriebsspannung            | 690 V, 3~   |
| Elektrische Werte UL (SCCR)           | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7<br>30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm   |
| Länge Anschlussleitung                | 130 mm  |
| Tragschienen-Typ                      | ohne Tragrahmen, 2 x TS 55D   |
| Hinweis                               | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen   |
| Polzahl                               | 3-polig   |
| Abmessung                             | Breite: 55 mm<br>Höhe: 208 mm   |

# Eigenschaften

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Tragschienen Anzahl/Höhe   | 2 / 10 mm      |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Approbationen              | UL             |
| Verpackungseinheit         | 1 Stück        |
| Nettogewicht               | 0.2            |
| Bruttogewicht              | 0.331          |
| Kupferanteil (kg/Stück)    | 0.088          |
| Zolltarifnummer            | 85369095       |
| EAN                        | 4028177673847  |
| ETIM 9                     | EC001531       |
| ECLASS 8.0                 | 27370304       |

# Approbationen

|               |  |
|---------------|--|
| Approbationen | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK                  |