

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 9055.412 Monitor-Tastatur-Einheit

Stand: 20.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 9055.412 - Monitor-Tastatur-Einheit mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss

1 HE Einschub mit 17"-TFT-Display, englischem oder deutschem Tastaturlayout, mit Teleskopschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 9055.412
Nutzen	Analoger und digitaler Videoanschluss Kabel werden in Energiekette sicher geführt Frontseitig abschließbar Einfache Ein-Mann-Montage.
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE VGA-Kabel DVI-Kabel USB-Kabel Schuko-Netzkabel mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss 2 PS/2-Kabel Tastatur mit integriertem Touchpad
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener Monitoreinheit	1 W
Max. Leistungsaufnahme im Betrieb	32 W

Eigenschaften

Schnittstellen	VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI 1 x USB PS/2
Stecker (Typ)	Kaltgerätestecker C14
Layout	US-englisch
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung	Breite: 482,6 mm Tiefe: 680 mm
Betriebstemperaturbereich	5 °C...45 °C
Einbauabmessungen	Einbautiefe (min.): 680 mm Einbautiefe (max.): 850 mm
Display-Eigenschaften	Diagonale: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Kontrastverhältnis: Kontrastverhältnis: ca. 1000:1 Helligkeit Display: 350 cd/m ² Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel Anzahl Farben: 16.700.000
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15,5 kg
Bruttogewicht	16,5 kg
Zolltarifnummer	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Produktbeschreibung	DK Monitor-Tastatur-Einheit, BHT: 482,6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-englisch, RAL 9005

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------

Ausschreibungstext

Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch

Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.

Um auf weitere Server zugreifen zu können, kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE möglich.

Trotz der geringen Abmessungen wurde eine 19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad integriert. Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm (ohne SSC-Erweiterung).

Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm möglich. Die mitgelieferten Einbausätze ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.

Im geschlossenen Zustand ist die Schublade abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung geschützt.

Um einen Wärmestau im eingeklappten Zustand zu vermeiden, wird das Backlight automatisch abgeschaltet.

Der Monitor kann analog angesteuert werden und unterstützt VESA konforme Auflösungen.

Die Einheit verfügt über ein englisches Tastaturlayout.

Technische Daten:

Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)

Videoauflösung bis 1280x1024

Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)

Kontrastverhältnis: ca. 1000:1

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (für SSC view)

Max. Leistungsaufnahme: 32W

Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener

Monitoreinheit: < 1W

Anschlüsse:

PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder

USB (1x Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)

DVI-D Videoanschluss

3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)

EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005 mit
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006

Lieferumfang:

·„1 Monitor-Tastatureinheit

·„Befestigungsmaterial

·„Alle benötigten Anschlusskabel

VE = 1 St.

Fabrikat: Rittal

Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display
englisch DK 9055.412 oder gleichwertig