
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9340.820
# Zwillingsleitung

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.820 - Zwillingsleitung für OM-Adapter mit Zugfederklemme 2,5 – 16 mm²

Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von max. zwei Schaltgeräten pro Adapter.



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.820 |
| Produktbeschreibung | Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von max. zwei Schaltgeräten pro Adapter. |
| Material | Isolation PVC<br>Temperaturbeständig bis 105 °C<br>Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet |
| Hinweis | AWG = American Wire Gauges |
| AWG | AWG\|10 = 5,26\|mm² ≙ 6\|mm² |
| Abmessung | Länge: 140 mm, 250 mm |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Nettogewicht | 0,138 kg |
| Bruttogewicht | 0,16 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,013 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeschreibung | SV Zwillingsleitung, AWG 10, L1: 140 mm, L2: 250 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Zwillingsleitung AWG 10

Kabelset AWG 14 ( ca 2,5qmm )
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm
System:
Rittal RiLine60

© Rittal 2026