

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.830 Zwillingsleitung

Stand: 11.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.830 - Zwillingsleitung für OM-Adapter mit Zugfederklemme 2,5 – 16 mm²

Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von max. zwei Schaltgeräten pro Adapter.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.830
Produktbeschreibung	Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von max. zwei Schaltgeräten pro Adapter.
Material	Isolation PVC Temperaturbeständig bis 105 °C Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet
Hinweis	AWG = American Wire Gauges
AWG	AWG 8 = 8,37 mm ² 10 mm ²
Abmessung	Länge: 140 mm, 250 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	0,18 kg
Bruttogewicht	0,248 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,02
Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Zwillingsleitung, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK