

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KEL 9205.600 Ex-Gehäuse

Stand: 17.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

KEL 9205.600 - Ex-Gehäuse Kunststoff, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Ex-Gehäuse mit scharnierter Tür, Kunststoff

Eigenschaften

Artikel-Nr.	KEL 9205.600
Einsatzgebiete	Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Material	Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: $< 10^9 \Omega$ Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: $< 10^9 \Omega$ umlaufend eingeschäumte Silikon- Dichtung Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe	RAL 9011
Lieferumfang	Gehäuse Tür Montageplatte
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 600 mm Tiefe: 200 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	345 mm x 550 mm
Zertifikat IEC EX PTB 10.0011U	Ja
Zertifikat PTB 03 ATEX 1011U	Ja
Grundmaterial	Kunststoff

Eigenschaften

Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 2 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	11.002
Bruttogewicht	11.581
Zolltarifnummer	94037000
EAN	4028177138339
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approbationen

Approbationen	ATEX
Zertifikate	Schutzart
Erklärungen	Herstellererklärung