## Rittal – Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9340.930 OM-Adapter

Stand: 16.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## SV 9340.930 - OM-Adapter mit steckbarem Leitungsabgang



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.930
Material	Polyamid
	Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 7035
Lieferumfang	Stecker mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte (1,5 - 4 mm²)
Bemessungsstrom max.	25 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Für Schienensysteme mit	60 mm
Mittenabstand	
Tragschienen-Typ	Tragrahmen, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Polzahl	3-polig
Steckerabgang	Stecker mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte (1,5 - 4 mm²)
Abmessung	Breite: 55 mm
	Höhe: 208 mm
Anschluss von Rundleitern	1,5 - 4 mm²
Tragschienen Anzahl/Höhe	2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Tragrahmen (B x H)	55 mm x 170 mm

© Rittal 2025

### Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.3
Bruttogewicht	0.332
Kupferanteil (kg/Stück)	0.025
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177555471
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

### **Approbationen**

Approbationen	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

### Ausschreibungstext

OM Adapter 25 A Premium

OM Adapter 25 A Premium, 3 polig

für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten Baubreite: 55 mm Länge: 208 mm

Tragrahmen: 55x 170 mm

Tragrahmenstütze: -

PinBlock: -

Steckerabgang: mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte

© Rittal 2025 3

Tragschiene: -

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025 4