

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9342.224 Anschlussadapter

Stand: 12.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.224 - Anschlussadapter

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9342.224
Material	Abdeckung: ABS Chassis: Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsstrom max.	125 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 4~
Elektrische Werte UL (SCCR)	50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 125 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Leitungsabgang	oben/unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen UL-Approbatation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
Polzahl	4-polig
Abmessung	Breite: 75 mm Höhe: 270 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrätig mit Aderendhülse	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	16 - 35 mm <sup>2</sup>
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm

## Eigenschaften

Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	10 x 7,8 mm
Approbationen	UL
Für Schienenstärke	25 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,199 kg
Bruttogewicht	0,632 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,07
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV Anschlussadapter, 125 A, 690 V, 4-polig, Leitungsabgang oben/ unten, Rundleiteranschluss 10-35 mm <sup>2</sup> , Klemmraum BH: 10x7,8 mm

## Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

## Ausschreibungstext

Anschlussadapter 125A

Anschlussadapter 125A 4polig, Leitungsabgang oben / unten  
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600  
Anschlussart

Rundleiter feindrchtig mit Aderendhlse: 10 - 25 qmm

Rundleiter mehrdrchtig: 16 - 35 qmm

Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm

bei UL Anwendungen: AWG 2 -6

System:

Rittal RiLine60