

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9342.280 Anschlussadapter

Stand: 10.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.280 - Anschlussadapter

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

## Eigenschaften

|   |  |
|---|--|
| Artikel-Nr.   | SV 9342.280  |
| Material  | Abdeckung: ABS<br>Chassis: Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0   |
| Farbe   | RAL 7035   |
| Bemessungsstrom max.                                    | 800 A  |
| Bemessungsbetriebsspannung                              | 690 V, 3~  |
| Hinweis   | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen<br>UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig<br>Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Leitungsabgang  | oben/unten   |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand                   | 60 mm  |
| Polzahl   | 3-polig  |
| Abmessung   | Breite: 129 mm<br>Höhe: 246 mm   |
| Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse | 95 - 185 mm <sup>2</sup>   |
| Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig                  | 95 - 300 mm <sup>2</sup>   |
| Passend für Sammelschienen                              | Höhe: 5, 10 mm   |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)        | 33 x 20 mm   |
| Für Schienenstärke                                      | 185 mm   |

# Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 1,98 kg   |
| Bruttogewicht           | 2,07 kg   |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,358   |
| Zolltarifnummer         | 85369010  |
| ETIM 9                  | EC001531  |
| ECLASS 8.0              | 27370304  |
| Produktbeschreibung     | SV Anschlussadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/ unten, Rundleiteranschluss 95-300 mm <sup>2</sup> , Klemmraum BH: 33x20 mm |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register                     |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

## Anschlussadapter 800A

Anschlussadapter 800A, 3 polig, Leitungsabgang oben / unten für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

### Anschlussart

Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm

Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 20 mm

bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600

System:

Rittal RiLine60